

# SEALMIX

GAMME D'AGITATEURS PENDULAIRES  
AVEC ÉTANCHÉITÉ PAR BAGUE À LÈVRE

SOLUTION INTÉGRÉE AUX PROCESS  
CHIMIQUES,  
PHARMACEUTIQUES,  
COSMÉTIQUES  
ET AGRO-ALIMENTAIRES


- Conception innovante et économique
- Solution alternative à l'étanchéité par garniture mécanique en zone ATEX 0
- Conception simplifiée malgré les contraintes réglementaires fortes
- Délai de fabrication court – 4 à 6 semaines

EXISTE EN VERSION

ATEX

Zones intérieures 0 - 1 - 2

Zones extérieures 1 - 2







# SEALMIX

GAMME D'AGITATEURS PENDULAIRES  
AVEC ÉTANCHÉITÉ PAR BAGUE À LÈVRE



- PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX CONTRAINTES DES INDUSTRIES CHIMIQUES, PHARMACEUTIQUES, AGROALIMENTAIRES ET COSMÉTIQUES.
- MÉLANGE, DISPERSION, DISSOLUTION, FERMENTATION, ÉMULSION, RÉACTION CHIMIQUE...



## CONDITIONS DE SERVICE

–

**TEMPÉRATURE AMBIANTE**  
JUSQU'À 130°C

–

**PRESSION DANS LA CUVE**  
JUSQU'À 1,5 BAR ABSOLU

–

**MILIEU ULTRA-PROPRE**  
(pharmacie, cosmétique, agro-alimentaire...)

## CONSTRUCTION

–

**AGITATEUR PENDULAIRE**

–

**ATEX ZONES 0 – 1 – 2 CE**  
**DE TYPE LCIE 12 ATEX 3090 X**

–

**STANDARDISATION DES ENSEMBLES**  
TÊTE MOTRICE + ÉTANCHÉITÉ + EMBASE

–

**MOTORISATION JUSQU'À 22 KW**

–

**ÉTANCHÉITÉ PAR BAGUE À LÈVRE,**  
AVEC DÉFLECTEUR JOINT  
ÉLASTOMÈRE (TYPE VITON) OU PTFE

–

**VERSION ATEX SANS SONDE**  
**DE TEMPÉRATURE**



## OPTION COMMUNE AUX SEALMIX ATEX ET NON-ATEX

–

BOÎTIER DÉMONTABLE POUR CHANGEMENT AISÉ DE LA BAGUE À LÈVRE SANS DÉMONTAGE DE L'AGITATION NI DE L'EMBASE.

**mixel**  
agitateurs